

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 50/12mm


Bestelldaten

Bestellnummer	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
ISO-Code Halter	A50U PCLNR/L12
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
Unterlegplatte	259031 2
Federstift-Set	259047 2
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	63 mm
Mittenversatz L_3	35 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Gesamtlänge L	350 mm
Spannhöhe L_2	48 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500