

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Artikelklasse	21T

**Beschreibung**
**Ausführung:**

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	A40T PCLNR/L12
Feder-Set	259044 2
Federstift-Set	259047 2
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Unterlegplatte	259031 2
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebel	259015 2
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	38,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500