



## KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W83: 32-000



### Bestelldaten

Bestellnummer	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Artikelklasse	24Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

#### Hinweis:

**Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!**

Typ: GG(G)

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 090408

Vorschub  $f$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm/U

### Technische Beschreibung

Bezeichnung	32-000
Vorschub $f$ in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK6115

Typ	GG(G)
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	60 m/min	H
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		