


**KOMET® Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W83: 23-030**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236535 23-030
GTIN	4047109199811
Artikelklasse	24Q

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

**Hinweis:**

**Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Bei Verwendung mit KUB Quatron® Vorschubwerte halbieren.

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 07T308

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	23-030
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 07T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK8430

Typ	ST1400
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
nass maximal	geeignet		