

Garant**Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 50/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Artikelklasse	21T

Beschreibung**Ausführung:**

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 2
ISO-Code Halter	A50U PCLNR/L12
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	63 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Federstift-Set	259047 2
Mittenversatz L_3	35 mm
Unterlegplatte	259031 2
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
Gesamtlänge L	350 mm
Spannhöhe L_2	48 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500