




KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W83: 44-130



Bestelldaten

Bestellnummer	236576 44-130
GTIN	4047109229648
Artikelklasse	24Q

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.

Typ: Inox

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 120508

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	44-130
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 120508
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7935
Typ	Inox

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		