

Garant
Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 10

Bestelldaten

Bestellnummer	239740 10
GTIN	4045197596208
Artikelklasse	23A

Beschreibung
Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 10 - 12,7 mm

passend für Ø Grundloch: 14 - 16,2 mm

Gesamtlänge L: 90 mm

Nutzlänge L₁: 35 mm

Schaft-Ø D₅ h6: 16 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 5 N·m

Technische Beschreibung

passend für Ø Grundloch	14 - 16,2 mm
Schaft-Ø D ₅ h6	16 mm
passend für Ø Durchgangsloch	10 - 12,7 mm
Nutzlänge L ₁	35 mm
empfohlenes Anzugsmoment	5 N·m
Gesamtlänge L	90 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme