


**KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W83: 32-210**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236554 32-210
GTIN	4047109085596
Artikelklasse	24Q

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

**Hinweis:**

**Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!**

Typ: Alu

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 090408

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	32-210
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7710

Typ	Alu
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
CuZn	geeignet	300 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		