

**Garant**
**Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	239740 12
GTIN	4045197596215
Artikelklasse	23A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 12,71 - 17,2 mm

passend für Ø Grundloch: 16,21 - 21,2 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 47 mm

Schaft-Ø D<sub>5</sub> h6: 16 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 10 N·m

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	47 mm
Schaft-Ø D <sub>5</sub> h6	16 mm
passend für Ø Durchgangsloch	12,71 - 17,2 mm
passend für Ø Grundloch	16,21 - 21,2 mm
empfohlenes Anzugsmoment	10 N·m
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme