

**KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W83: 39-210****Bestelldaten**

Bestellnummer	236554 39-210
GTIN	
Artikelklasse	24Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

**Hinweis:**

**Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.**

**Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden! Nur für KUB Centron Powerline.**

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	39-210
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 110508
Sorte	BK7710
Typ	Alu
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
CuZn	geeignet	300 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		