

Garant
Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 16

Bestelldaten

Bestellnummer	239740 16
GTIN	4045197596222
Artikelklasse	23A

Beschreibung
Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 17,21 - 21,2 mm

passend für Ø Grundloch: 21,21 - 25,2 mm

Gesamtlänge L: 108 mm

Nutzlänge L₁: 65 mm

Schaft-Ø D₅ h6: 20 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 15 N·m

Technische Beschreibung

passend für Ø Grundloch	21,21 - 25,2 mm
Schaft-Ø D ₅ h6	20 mm
passend für Ø Durchgangsloch	17,21 - 21,2 mm
Nutzlänge L ₁	65 mm
empfohlenes Anzugsmoment	15 N·m
Gesamtlänge L	108 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme