

Garant
Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 20

Bestelldaten

Bestellnummer	239740 20
GTIN	4045197700315
Artikelklasse	23A

Beschreibung
Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 21,21 - 26,2 mm

passend für Ø Grundloch: 25,21 - 30,2 mm

Gesamtlänge L: 140 mm

Nutzlänge L₁: 78 mm

Schaft-Ø D₅ h6: 25 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 20 N·m

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	78 mm
Schaft-Ø D ₅ h6	25 mm
passend für Ø Durchgangsloch	21,21 - 26,2 mm
passend für Ø Grundloch	25,21 - 30,2 mm
empfohlenes Anzugsmoment	20 N·m
Gesamtlänge L	140 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme