

**KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG0706, DBC, Nenn-Ø D: 28mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	239805 28
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung**Ausführung:**

Reibköpfe geradeverzahnt, **fertig geschliffen für Passung H7.**

Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im µ-Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4.

Durchgangsbohrungen bis 5×D möglich.

In Geometrie **ASG0706** mit Anschnittwinkel 8°+45°.

Für **Grundloch- und Durchgangsbohrungen.**

Hinweis:

- **Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.**
- **Passende Halter siehe Nr. 239880 – 239940.**
- **Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.**

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,9 mm/U
Nenn-Ø D	28 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneidenlänge l ₁	6 mm
Kopflänge l	25 mm
für Halter Nr. 239880 – 239940	27 – 34,99

Beschichtung	DBC
Bohrtoleranz	H7
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneideinsatz zum Reiben

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	160 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	140 m/min	N
nass maximal	geeignet		