

Garant
Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 12

Bestelldaten

Bestellnummer	239745 12
GTIN	4045197593245
Artikelklasse	23A

Beschreibung
Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 12,71 - 17,2 mm

passend für Ø Grundloch: 16,21 - 21,2 mm

Gesamtlänge L: 140 mm

Nutzlänge L₁: 87 mm

Schaft-Ø D_s h6: 16 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 10 N·m

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Nutzlänge L ₁	87 mm
passend für Ø Grundloch	16,21 - 21,2 mm
passend für Ø Durchgangsloch	12,71 - 17,2 mm
empfohlenes Anzugsmoment	10 N·m
Gesamtlänge L	140 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme