

**Garant**
**Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 20**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 239745 20     |
| GTIN          | 4045197593269 |
| Artikelklasse | 23A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 21,21 - 26,2 mm

passend für Ø Grundloch: 25,21 - 30,2 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 138 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 25 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 20 N·m

**Technische Beschreibung**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| passend für Ø Grundloch      | 25,21 - 30,2 mm |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6   | 25 mm           |
| passend für Ø Durchgangsloch | 21,21 - 26,2 mm |
| Nutzlänge L <sub>1</sub>     | 138 mm          |
| empfohlenes Anzugsmoment     | 20 N·m          |
| Gesamtlänge L                | 200 mm          |
| Serie                        | TopCut          |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Innenkühlung | ja                        |
| Schaft       | DIN 6535 HA mit h6        |
| Produktart   | Einschraubfräser-Aufnahme |