



LED-Stirnlampe, Typ: H7.2



Bestelldaten

Bestellnummer	081486 H7.2
GTIN	4029113729703
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-Stirnlampen. **Lichtstark**, fokussierbar und stufenlos dimmbar. Mit mehreren Lichtmodi.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP-Schutzart: IP X6

Herstellerbezeichnung: H7.2

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 20 - 250 lm

Leuchtdauer: 5 - 30 h

Anzahl enthaltener Batterien: 4

Batterietyp: Micro, AAA

Technische Beschreibung

Gewicht	165 g
Herstellerbezeichnung	H7.2
Smart Light Technology (SLT)	ja
Lichtstrom	20 - 250 lm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Advanced Focus System (AFS)	ja
Leuchtdauer	5 - 30 h
Leuchtweite	50 - 160 m
Batterietyp	Micro, AAA
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Anzahl enthaltener Batterien	4
Kopf-Ø	35 mm
Rapid Focus	ja
IP-Schutzart	IP X6
ATEX-Zone	keine
chemischer Aufbau	Alkali-Mangan
wiederaufladbar	nein
Beleuchtung dimmbar	ja
Produktart	Stirnleuchte