

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CN.G 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250150 HB7020
GTIN	4045197699480
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CN.G 09T304 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 8 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen