

Garant**CN.G 09T304, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	250150 HB7415
GTIN	4045197662972
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 09T304 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	TIM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Hauptanwendung	S

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen