



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MQ
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen