

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen