



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 590 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen