



Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindestutzen, Neodym, Ø: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085937 22
GTIN	4069515000000
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
- Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
- Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
- Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Technische Beschreibung

Gewinde	M4
Höhe mit Gewinde	12,5 mm
Ø	22 mm
Nennhaltekraft	50 N
Werkstoff Oberfläche	gummiert
Höhe	6 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

