

**Garant****CNMG 120412, Sorte: HB7215**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 120412 HB7215 Sorte: HB7215  
Spanbrecher: GM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 180 - 300 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
Hauptanwendung	K
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 300 m/min
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Spanbrecher	GM

Sorte	HB7215
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen