

**Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse, Neodym, Ø: 66mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085938 66     |
| GTIN          | 4069515000055 |
| Artikelklasse | 08Q           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.**
- **Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.**
- **Magnetkern aus Neodym.**

**Verwendung:**

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

**Hinweis:**

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

**Technische Beschreibung**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Höhe mit Gewinde     | 15 mm    |
| Gewinde              | M5       |
| Höhe                 | 8,5 mm   |
| Werkstoff Oberfläche | gummiert |
| Ø                    | 66 mm    |
| Gewindebuchse        | ja       |
| Nennhaltekraft       | 180 N    |

Werkstoff Magnetkern

Neodym

Produktart

Flachgreifer-Magnet

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/085938-66>