

**Garant**
**CN.G 120408, Sorte: HB7215**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB7215
GTIN	4045197661241
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CN.G 120408 HB7215 Sorte: HB7215

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 180 - 300 m/min

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	GM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 300 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U

Sorte	HB7215
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen