

Garant**CN.G 120404, Sorte: HB7215**

Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HB7215 Sorte: HB7215

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 180 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	K
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Spanbrecher	GM

Sorte	HB7215
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen