

LED-Stirnlampe, Typ: H7R.2



Bestelldaten

Bestellnummer	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-Stirnlampen. **Lichtstark**, fokussierbar und stufenlos dimmbar. Mit mehreren Lichtmodi.

Wiederaufladbar. Mit Li-Ionen Akku und USB-Ladegerät.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit \emptyset < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Technische Beschreibung

Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Leuchtweite	50 - 160 m
Akkuspannung	3,7 V
Leuchtdauer	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lichtstrom	20 - 300 lm
Gewicht	165 g
Herstellerbezeichnung	H7R.2
Energieversorgung	Akkubetrieben

Smart Light Technology (SLT)	ja
Akkukapazität	1,4 Ah
Kopf-Ø	35 mm
Rapid Focus	ja
IP-Schutzart	IP X6
ATEX-Zone	keine
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-lon
Beleuchtung dimmbar	ja
Produktart	Stirnleuchte