

Garant GRIDLINE

ESD-Schublade 50 kg, 26×24G, Schubladen-Fronthöhe: 200mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972454 200
GTIN	4069515000239
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 50 kg.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Nutztiefe in G	24
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Nutzbreite in G	26
Nutzhöhe	175 mm
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutzbreite	650 mm
Fronthöhe	200 mm
Nutztiefe	600 mm

Gewicht	18 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade