

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade 50 kg, 26×24G, Schubladen-Fronthöhe: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972454 50
GTIN	4069515000185
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 50 kg.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Fronthöhe	50 mm
Nutztiefe in G	24
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Gewicht	11 kg
Nutzhöhe	25 mm
Nutztiefe	600 mm
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutzbreite	650 mm
Nutzbreite in G	26

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade