

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung 50 kg, 26×24G,  
Schubladen-Fronthöhe: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972456 125
GTIN	4069515000277
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 50 kg.

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** - verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite in G	26
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutzbreite	650 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Nutzhöhe	100 mm

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Gewicht	15 kg
Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Fronthöhe	125 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade