

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung 50 kg, 26×24G,
Schubladen-Fronthöhe: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972456 200
GTIN	4069515000291
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 50 kg.

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** - verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	175 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Nutzbreite	650 mm
Nutztiefe	600 mm
Fronthöhe	200 mm
Einsatzbereich	Werkzeugschrank

Nutztiefe in G	24
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzbreite in G	26
Gewicht	18 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade