

Garant GRIDLINE

ESD-Schublade, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	972474 50
GTIN	4069515000307
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 50 kg.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus und Fronten lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Nutzbreite in G	36
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe in G	24
Fronthöhe	50 mm
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Nutzhöhe	25 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	Nein

Datenblatt

Gewicht	14 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Schublade