

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972474 75
GTIN	4069515000314
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:****100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 50 kg.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**Schubladenkorpus und Fronten lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.**Technische Beschreibung**

Nutzbreite	900 mm
Nutzbreite in G	36
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Fronthöhe	75 mm
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe	50 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladen Nutzfläche in G	36×24

Gewicht	16 kg
Nutztiefe in G	24
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Schublade