

Garant
CN.G 120404, Sorte: HU7305


Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HU7305
GTIN	4045197661067
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HU7305 Sorte: HU7305
 Spanbrecher: AM
 Toleranz: G
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Hauptanwendung	N

Sorte	HU7305
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNGG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen