

Garant
CNMG 120416, Sorte: HB7215


Bestelldaten

Bestellnummer	250162 HB7215
GTIN	4045197661425
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120416 HB7215 Sorte: HB7215
 Spanbrecher: GM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm
 Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 180 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 300 m/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	GM
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm

Sorte	HB7215
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen