



KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D: 42-51,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A: 120 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 180 mm

Schaftlänge L_s : 60 mm

Schaft-Ø D_s h6: 32 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 5

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW10

Technische Beschreibung

Auskraglänge A	120 mm
Gesamtlänge L_{ges}	180 mm
Schaftlänge L_s	60 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW10
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW4 (10Nm)
Anzugsbolzen Nr. 239900	5
für Reibkopf-Ø D	42 - 51,99 mm

Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW10	239901 SW10
Anzugsbolzen Typ 5	239900 5