

 KOMET

**KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D:
18-19,99mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	239930 18-19,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung
Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Technische Beschreibung

Schaftlänge L _s	50 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	145 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	1
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW5
für Reibkopf-Ø D	18 - 19,99 mm
Auskraglänge A	80 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja

Produktart

Reibahle

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 1

239900 1

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW5

239901 SW5