



## Elektro-Winkelschleifer mit Kickbackstop, für 180 mm Scheiben Ø, mit drehbarem Bügelhandgriff, mit Wiederanlaufsperr



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 077146 27-180JR |
| GTIN          | 4053423252484   |
| Artikelklasse | 03C             |

### Beschreibung

#### Ausführung:

##### Kraftvoller 180 mm Winkelschleifer:

- **Leistungsstarker 2700 W Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff, KickBack Stop und Wiederanlaufschutz.**
- **um 90° drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen.**

#### Lieferumfang:

Inklusive schnellverstellbare Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter. Im Karton.

### Technische Beschreibung

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Besonderheit               | Drehbarer Bügelhandgriff      |
| Kickbackstop               | ja                            |
| maximale Vibration nach EN | 5,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Höhe                       | 139 mm                        |
| Kabellänge                 | 4 m                           |
| Wiederanlaufsperr          | ja                            |
| maximale Drehzahl          | 6900 - 8500 min <sup>-1</sup> |

## Datenblatt

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme     | 2700 W          |
| Herstellerbezeichnung | GWS 27-180 JR   |
| Sanftanlauf           | ja              |
| Werkzeugaufnahme      | M14             |
| Energieversorgung     | Netzbetrieben   |
| Verpackung            | Karton          |
| maximaler Scheiben-Ø  | 180 mm          |
| Breite                | 310 mm          |
| maximale Trenntiefe   | 35 mm           |
| Länge                 | 530 mm          |
| Gewicht               | 6,1 kg          |
| Produktart            | Winkelschleifer |