



KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 20-21,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239890 20-21,99
GTIN	4047109229358
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A: 140 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 190 mm

Schaftlänge L_s : 50 mm

Schaft-Ø D_s h6: 20 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 2

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW5

Technische Beschreibung

für Reibkopf-Ø D	20 - 21,99 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Anzugsbolzen Nr. 239900	2
Schaftlänge L_s	50 mm
Auskraglänge A	140 mm
Gesamtlänge L_{ges}	190 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW5
Schaft-Ø D_s h6	20 mm

Schaftausführung	lang
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 2	239900 2
Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW5	239901 SW5