

 KOMET

**KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D: 22-26,99mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	239930 22-26,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

**Passend für:**

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Lieferumfang:**

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

**Technische Beschreibung**

Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	3
für Reibkopf-Ø D	22 - 26,99 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	145 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (4Nm)
Auskraglänge A	80 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW6
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja

Produktart

Reibahle

---

**Zubehör**

Anzugsbolzen Typ 3

239900 3

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW6

239901 SW6