

Garant GRIDLINE

Lochwand-Vertikalschrank Breite 30G mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	942111 2000
GTIN	4069515001021
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand-Vertikalschränke mit Kulissenauszügen und Flügeltüren, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit freitragenden Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 25-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg.

Schrank mit mittiger Unterteilung, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern. Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 1,54 m².

Lackierung:

Standardmäßig Korpus und Auszüge lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Passendes Zubehör wie GARANT easyFix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95.

Es können keine zusätzlichen Lochwand-Auszüge eingebaut werden.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Tiefe in G	20
Gewicht	116 kg
Tiefe	500 mm
Höhe	2000 mm
Breite in G	30
Breite	750 mm
Ausführung	Lochwand-Vertikalschrank
Vertikalauszug Nutztiefe	456 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe	1692 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	80 kg
Anzahl Fachboden	5
Anzahl Vertikalauszug	1
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Vertikalschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/942111-2000>