

Garant GRIDLINE

Lochwand-Vertikalschrank Breite 30G mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	942143 2000
GTIN	4069515001076
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand-Vertikalschränke mit Kulissenauszügen und Flügeltüren, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit freitragenden Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 25-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg.

Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,2 m². **Mit Einzel-Auszugsicherung.**

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Passendes Zubehör wie GARANT easyFix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Tiefe in G	28

Datenblatt

Breite	750 mm
Tiefe	700 mm
Gewicht	146 kg
Vertikalauszug Nutzhöhe	1692 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	80 kg
Ausführung	Lochwand-Vertikalschrank
Vertikalauszug Nutztiefe	656 mm
Breite in G	30
Anzahl Vertikalauszug	2
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeseinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Vertikalschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/942143-2000>