

Garant GRIDLINE

Lochwand-Vertikalschrank Breite 40G mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	942153 2000
GTIN	4069515001090
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand-Vertikalschränke mit Kulissenauszügen und Flügeltüren, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit freitragenden Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 25-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg.

Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,2 m². **Mit Einzel-Auszugsicherung.**

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Passendes Zubehör wie GARANT easyFix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Ausführung	Lochwand-Vertikalschrank
Breite	1000 mm

Datenblatt

Tiefe	700 mm
Breite in G	40
Vertikalauszug Nutztiefe	656 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe	1692 mm
Gewicht	186 kg
Tiefe in G	28
Vertikalauszug Tragfähigkeit	80 kg
Höhe	2000 mm
Anzahl Vertikalauszug	3
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeseinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/942153-2000>