

Garant GRIDLINE

### Lochwand-Vertikalschrank Breite 40G mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm



#### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 942173 2000   |
| GTIN          | 4069515001113 |
| Artikelklasse | 9GI           |

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Lochwand-Vertikalschränke mit Kulissenauszügen und Flügeltüren, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit freitragenden Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 25-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienenengeführt. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg.

##### Mit Einzel-Auszugsicherung.

##### Lieferumfang:

3 × Ablagewannen Nr. 942197 Gr. 28; 4 × GARANT easyFix Universalhalter 45° Nr. 955590 Gr. 75; 4 × GARANT easyFix Universalhalter 90° Nr. 955600 Gr. 100×100.

##### Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

##### Hinweis:

Passendes Zubehör wie GARANT easyFix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

#### Technische Beschreibung

## Datenblatt

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Höhe                                | 2000 mm                          |
| Gewicht                             | 186 kg                           |
| Tiefe in G                          | 28                               |
| Breite in G                         | 40                               |
| Vertikalauszug Nutzhöhe             | 1692 mm                          |
| Breite                              | 1000 mm                          |
| Vertikalauszug Tragfähigkeit        | 80 kg                            |
| Tiefe                               | 700 mm                           |
| Ausführung                          | Lochwand-Vertikalschrank         |
| Vertikalauszug Nutztiefe            | 656 mm                           |
| Anzahl Vertikalauszug               | 3                                |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen  | 1000 kg                          |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 %                            |
| Schubladenauszug                    | Auszugssperre                    |
| Türöffnungswinkel                   | 250 Grad                         |
| Hoffmann Lochwand-Raster            | 9×9 mm                           |
| Stiftzylinderschloss                | modularer Steckesinsatz          |
| Farbauswahl                         | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Produktart                          | Vertikalschrank                  |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/942173-2000>