



KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 22-26,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239890 22-26,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Technische Beschreibung

Schaftlänge L _s	50 mm
Gesamtlänge L _{ges}	210 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW6
für Reibkopf-Ø D	22 - 26,99 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (4Nm)
Anzugsbolzen Nr. 239900	3
Auskraglänge A	160 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schaftausführung	lang
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 3	239900 3
Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW6	239901 SW6