



KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D: 27-34,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239930 27-34,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Technische Beschreibung

Gabelschlüssel Nr. 239901	SW8
für Reibkopf-Ø D	27 - 34,99 mm
Auskraglänge A	120 mm
Gesamtlänge L _{ges}	176 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (5Nm)
Schaftlänge L _s	56 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	4
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja

Produktart

Reibahle

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 4

239900 4

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW8

239901 SW8