



KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 27-34,99mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 239890 27-34,99 |
| GTIN | 4047109280137 |
| Artikelklasse | 27E |

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskräglänge A: 180 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 236 mm

Schaftlänge L_s : 56 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 4

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW8

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Auskräglänge A | 180 mm |
| Anzugsbolzen Nr. 239900 | 4 |
| Betätigungsschlüssel Nr. 239902 | SW3 (5Nm) |
| Gesamtlänge L_{ges} | 236 mm |
| Gabelschlüssel Nr. 239901 | SW8 |
| Schaftlänge L_s | 56 mm |
| für Reibkopf-Ø D | 27 - 34,99 mm |
| Schaft-Ø D_s h6 | 25 mm |

| | |
|------------------|----------|
| Schaftausführung | lang |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Reibahle |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW8 | 239901 SW8 |
| Anzugsbolzen Typ 4 | 239900 4 |