

 KOMET

KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D: 35-41,99mm

Bestelldaten

Bestellnummer	239930 35-41,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung
Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Technische Beschreibung

Schaftlänge L _s	56 mm
für Reibkopf-Ø D	35 - 41,99 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW10
Gesamtlänge L _{ges}	176 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (6Nm)
Anzugsbolzen Nr. 239900	5
Auskraglänge A	120 mm
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja

Produktart

Reibahle

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 5

239900 5

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW10

239901 SW10