



KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D: 18-19,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskräglänge A: 80 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 130 mm

Schaftlänge L_s : 50 mm

Schaft-Ø D_s h6: 20 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 1

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW5

Technische Beschreibung

Betätigungsschlüssel Nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Auskräglänge A	80 mm
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
für Reibkopf-Ø D	18 - 19,99 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	1
Schaftlänge L_s	50 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW5

Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 1	239900 1
Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW5	239901 SW5