



## KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 35-41,99mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	239890 35-41,99
GTIN	4047109280120
Artikelklasse	27E

### Beschreibung

#### Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A: 200 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 256 mm

Schaftlänge  $L_s$ : 56 mm

Schaft-Ø  $D_s$  h6: 25 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 5

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW10

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	256 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (6Nm)
Schaftlänge $L_s$	56 mm
für Reibkopf-Ø D	35 - 41,99 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	5
Auskraglänge A	200 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW10
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm

Schaftausführung	lang
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

---

## Zubehör

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW10	239901 SW10
Anzugsbolzen Typ 5	239900 5